


品番 : EA617XG-105

品名 : 1/4"DRx 5/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/15 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40ADL-5/16
差込角	1/4"	対辺	5/16"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	11.6
差込部外径(d2; mm)	11.6	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8
最大奥行き(t2; mm)	40.1	重量	24g
ソケット奥内径(d3; mm)	7		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット

### 代替品

	品番 EA618VB-105 コメント 他メーカー品
--	-------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.