



品番：EA617XG-107

品名：1/4"DRx 3/8" [HPQ]ディーブソケット



販売価格	4,520円(税抜)／4,972円(税込)		
カタログ価格	4,520円(税抜)／4,972円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/15 12:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40ADL-3/8
差込角	1/4"	対辺	3/8"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	13.7
差込部外径(d2;mm)	13.7	ソケット奥内径(d3; mm)	8.3
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9	最大奥行き(t2;mm)	39.7
重量	33g		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4"DRディーブソケット			

代替品

	品番 EA618VB-107 コメント 他メーカー品
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.