


品番：EA617XG-11

品名：1/4"DRx 11mm [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
カタログ価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 11:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40DL-11
差込角	1/4"	対辺(mm)	11
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	15.5
差込部外径(d2; mm)	15.5	ソケット奥内径(d3; mm)	10
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	10.5	最大奥行き(t2; mm)	41.6
重量	40g		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.