

品番 : EA617XG-110

品名 : 1/4"DRx 9/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40ADL-9/16
差込角	1/4"	対辺	9/16"
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	18.8
差込部外径(d2;mm)	18.8	ソケット奥内径(d3; mm)	13.1
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	15	重量	55g
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディープソケット			

代替品

	品番 EA618VB-110 コメント 他メーカー品
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.