


品番 : EA617XG-6

品名 : 1/4"DRx 6 mm [HPQ]ディーブソケット



販売価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
カタログ価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 11:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	40DL-6
差込角	1/4"	対辺(mm)	6
全長(L;mm)	50	ソケット部外径(d1; mm)	9.2
差込部外径(d2; mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	5
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	6	最大奥行き(t2; mm)	42
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4" DRディーブソケット			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.