

品番：EA617XH-4

品名：1/4"DRx E4 [TORX]ソケット



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/22 10:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0384ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	40TX-E4
差込角	1/4"	サイズ	E4
対辺	3.8mm	全長(L;mm)	23
先端内形寸法(mm)	3.8	ソケット部外径(d1; mm)	5.6
差込部外径(d2;mm)	10.7	ソケット奥内径(d3; mm)	2
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	4.5	最大奥行き(t2;mm)	15
重量	8g	適合ねじサイズ	M3
E型トルクス用			
高品質なHPQシリーズの1/4"DRヘクスローブソケット(E型)			
手締めに便利なローレット加工			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

