品番: EA617YB-102

品名: 3/8"DRx 5/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	3,260円 (税抜)/3,586円(税込)				
カタログ価格	3,260円(税抜)/3,586円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/20 08:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0392ページ				













仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	460A-5/16
差込角	3/8"	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	5/16	全長(L;mm)	32
ソケット部外径(d1; mm)	11.5	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	8.5
最大奥行き(t2;mm)	20.5	重量(g)	22

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRセミディープソケット

代替品



品番 EA617YE-102

コメント 3/8¥"DR/5/16¥"x54mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.