



品番 : EA617YB-102

品名 : 3/8"DRx 5/16" [HPQ]ディープソケット



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/15 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	460A-5/16
差込角	3/8"	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	5/16	全長(L;mm)	32
ソケット部外径(d1; mm)	11.5	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	8.5
最大奥行き(t2; mm)	20.5	重量(g)	22
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRセミディープソケット			

### 代替品

	品番	EA617YE-102
	コメント	3/8"DR/5/16"x54mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.