



品番 : EA617YB-103

品名 : 3/8"DRx 3/8" [HPQ]ディープソケット



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/16 01:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	460A-3/8
差込角	3/8"	HPQ	高張力合金鋼
対辺(インチ)	3/8	全長(L;mm)	38
ソケット部外径(d1; mm)	13.7	差込部外径(d2;mm)	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	8.5	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9
最大奥行き(t2;mm)	26.5	重量(g)	29
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRセミディープソケット			

### 代替品

	品番	EA617YE-103
	コメント	3/8"DR/3/8" x65mm

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.