

品番 : EA617YB-103


品名 : 3/8"DRx 3/8" [HPQ] ディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,260円(税抜) / 3,586円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,260円(税抜) / 3,586円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/01/23 07:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



AS-drive • ディープソケットの角に当たるのを、このアダプタによってごくごく軽減できます。また、トルクを最大限に發揮することができます。AS-driveはそのままに耐久化を実現しています。(High-Performance-Quality)



仕様

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 460A-3/8 |
| 差込角 | 3/8" | HPQ | 高張力合金鋼 |
| 対辺(インチ) | 3/8 | 全長(L;mm) | 38 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 13.7 | 差込部外径(d2;mm) | 16.5 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 8.5 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 9 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 26.5 | 重量(g) | 29 |
| 12角タイプ | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRセミディープソケット | | | |

代替品

| | |
|--|-----------------------|
| | 品番 EA617YE-103 |
| | コメント 3/8"DR/3/8"x65mm |

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.