品番: EA617YB-3

品名: 3/8"DRx11/32" ソケット



販売価格	2,270円 (税抜)/ 2,497円(税込)				
カタログ価 格	2,270円(税抜)/2,497円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 00:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0392ページ				













仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45A-11/32
差込角	3/8"	対辺	11/32"
全長(L;mm)	25	ソケット部外径(d1; mm)	12.5
差込部外径(d2;mm)	16.5	ソケット奥内径(d3; mm)	8.1
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	7	最大奥行き(t2;mm)	13.5
重量(g)	19		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.