




品番 : EA617YE-102

品名 : 3/8"DRx 5/16" ディープソケット



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/11 21:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-5/16
差込角	3/8"	対辺(インチ)	5/16
重量(g)	35	全長(L;mm)	54
ソケット部外径(d1; mm)	11.7	差込部	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9
最大奥行き(t2; mm)	42.5		
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.