品番: EA617YE-102

品名:3/8"DRx 5/16" ディープソケット



販売価格	4,800円 (税抜) / 5,280円(税込)				
カタログ価 格	4,800円(税抜)/5,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 17:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0392ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-5/16
差込角	3/8"	対辺(インチ)	5/16
重量(g)	35	全長(L;mm)	54
ソケット部外径(d1; mm)	11.7	差込部	16.5
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	9
最大奥行き(t2;mm)	42.5		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.