

品番 : EA617YE-107

品名 : 3/8"DRx19/32" ディープソケット



販売価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-19/32
差込角	3/8"	対辺(インチ)	19/32
全長(L;mm)	60	ソケット部外径(d1; mm)	21.7
差込部	19.5	ソケット奥内径(d3; mm)	15
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	25	最大奥行き(t2;mm)	47.9
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.