品番: EA617YE-107

品名:3/8"DRx19/32" ディープソケット



販売価格	5,600円 (税抜)/ 6,160円(税込)				
カタログ価 格	5,600円(税抜)/6,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 19:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0392ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-19/32
差込角	3/8"	対辺(インチ)	19/32
全長(L;mm)	60	ソケット部外径(d1; mm)	21.7
差込部	19.5	ソケット奥内径(d3; mm)	15
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	25	最大奥行き(t2;mm)	47.9

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.