




品番 : EA617YE-109

品名 : 3/8"DRx11/16" ディープソケット



販売価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
カタログ価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/22 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0392ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-11/16
差边角	3/8"	対辺(インチ)	11/16
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	23.4
差込部外径(d2; mm)	21.5	ソケット奥内径(d3; mm)	16.3
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	30	最大奥行き(t2; mm)	52.5
重量(g)	114		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.