



品番 : EA617YE-114

品名 : 3/8"DRx 1" ディープソケット



販売価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜) / 6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46A-1
差边角	3/8"	対辺(インチ)	1
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	33
差込部外径(d2; mm)	31	ソケット奥内径(d3; mm)	24.2
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	30	最大奥行き(t2; mm)	50.2
重量(g)	205		

12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.