


品番 : EA617YE-12

品名 : 3/8"DRx12mm ディープソケット



販売価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
カタログ価格	4,730円(税抜) / 5,203円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/11 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-12
差込角	3/8"	対辺	12mm
全長(L;mm)	54	ソケット部外径(d1;mm)	16.9
差込部外径(d2;mm)	17.5	ソケット奥内径(d3;mm)	11
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	20	最大奥行き(t2;mm)	40.4
重量(g)	57	材質	クロム合金鋼
12ポイント			
クロムメッキ仕上げ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.