


品番 : EA617YE-15

品名 : 3/8"DRx15mm ディープソケット



販売価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
カタログ価格	5,350円(税抜) / 5,885円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	46-15
差込角	3/8"	対辺	15mm
重量(g)	85	材質	クロム合金鋼
全長(L;mm)	60	ソケット部外径(d1; mm)	20.6
差込部外径(d2;mm)	19	ソケット奥内径(d3; mm)	14
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	25	最大奥行き(t2;mm)	48.2
12ポイント			
クロムメッキ仕上げ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.