品番: EA617YE-17

品名:3/8"DRx17mm ディープソケット



販売価格	5,890円(税抜) / 6,479円(税込)				
カタログ価 格	5,890円(税抜)/6,479円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/09 19:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0392ページ				















仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-17
差込角	3/8"	対辺	17mm
重量(g)	97g	材質	クロム合金鋼
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	23
差込部外径(d2;mm)	21	ソケット奥内径(d3; mm)	16
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	30	最大奥行き(t2;mm)	52.5

12ポイント

クロムメッキ仕上げ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.