


品番 : EA617YE-18

品名 : 3/8"DRx18mm ディープソケット



販売価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
カタログ価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/01/15 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-18
差込角	3/8"	対辺	18mm
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	24.2
差込部外径(d2;mm)	22	ソケット奥内径(d3; mm)	17
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	30	最大奥行き(t2;mm)	52.3
12ポイント			
クロムメッキ仕上げ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8" DRディープソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.