


品番 : EA617YE-22

品名 : 3/8"DRx22mm ディープソケット



販売価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
カタログ価格	6,790円(税抜) / 7,469円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/15 05:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	46-22
差込角	3/8"	対辺	22mm
全長(L;mm)	65	ソケット部外径(d1; mm)	28.7
差込部外径(d2;mm)	26.5	ソケット奥内径(d3; mm)	21
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	30	最大奥行き(t2;mm)	51.2
重量(g)	178g		

12ポイント

クロムメッキ仕上げ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"DRディープソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.