



品番 : EA617YF-16

品名 : 3/8"DRxE12 [Torx]ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,150円(税抜) / 3,465円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,150円(税抜) / 3,465円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/07/05 01:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0386ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 45TX-E12 |
| 差込角 | 3/8" | サイズ | E12 |
| 全長(L;mm) | 28 | 先端内形寸法(mm) | 11.1 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 14.9 | 差込部外径(d2;mm) | 16.5 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 7.2 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 9.5 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 16.5 | 重量(g) | 28 |
| 適合ねじサイズ | M10 | | |
| 高品質なHPQシリーズの3/8"DRヘクスローブソケット(E型) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.