


品番 : EA617YF-17

品名 : 3/8"DRxE14 [Torx]ソケット



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/14 01:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0386ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	45TX-E14
差込角	3/8"	サイズ	E14
全長(L;mm)	28	先端内形寸法(mm)	12.9
ソケット部外径(d1; mm)	16.5	差込部外径(d2;mm)	17.3
ソケット奥内径(d3; mm)	8	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	10
最大奥行き(t2;mm)	16.5	重量(g)	34
適合ねじサイズ	M12		

高品質なHPQシリーズの3/8"DRヘクスローブソケット(E型)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.