

品番 : EA617YL-7

品名 : 3/8"DR/ 7x52mm [INHEX]ビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/05 00:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------|------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 49-7 |
| 差込角 | 3/8" | 対辺 | 7mm |
| 全長(L;mm) | 52 | 軸長(L2;mm) | 20 |
| ソケット部外径(d;mm) | 17.8 | 重量(g) | 55 |

頑丈な圧入式の3/8"DRヘックスビットソケット

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
| | 品番 | EA617AK-507 |
| | コメント | メーカー違い |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.