品番：EA617ZA-10

品名：1/2"DRx10mm ソケット

販売価格	2,050円（税抜）／ 2,255円（税込）			
カタログ価格	2,050円（税抜）／2,255円(税込)			
在庫数	最新在庫：8　（2026/02/23 16:38現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0388ページ			





仕様

メーカー	STAHLWILLE（スタビレー）	型番	50-10
差込角	1/2”	対辺(mm)	10
ソケット奥内径(d3；mm)	9	ソケット部外径(d1；mm)	14.5
ボルト接触部内面奥行き(t1；mm)	22	差込部外径(d2；mm)	22
最大奥行き(t2；mm)	22	重量(g)	57
全長(L；mm)	38		
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”DRソケット			
12角タイプ			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.