


品番 : EA617ZA-10

品名 : 1/2"DRx10mm ソケット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/23 23:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ                      |      |   |



## 仕様

|                     |                   |                 |       |
|---------------------|-------------------|-----------------|-------|
| メーカー                | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番              | 50-10 |
| 差込角                 | 1/2"              | 対辺(mm)          | 10    |
| ソケット奥内径(d3; mm)     | 9                 | ソケット部外径(d1; mm) | 14.5  |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 22                | 差込部外径(d2; mm)   | 22    |
| 最大奥行き(t2; mm)       | 22                | 重量(g)           | 57    |
| 全長(L; mm)           | 38                |                 |       |

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

12角タイプ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.