


品番 : EA617ZA-10

品名 : 1/2"DRx10mm ソケット



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/03 03:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-10
差込角	1/2"	対辺(mm)	10
ソケット奥内径(d3; mm)	9	ソケット部外径(d1; mm)	14.5
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	22	差込部外径(d2; mm)	22
最大奥行き(t2; mm)	22	重量(g)	57
全長(L; mm)	38		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.