


品番：EA617ZA-14

品名：1/2"DRx14mm ソケット



販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/23 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-14
差込角	1/2"	対辺(mm)	14
ソケット奥内径(d3; mm)	13	ソケット部外径(d1; mm)	19.9
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13	差込部外径(d2; mm)	22.7
最大奥行き(t2; mm)	20.5	重量(g)	60
全長(L; mm)	38		
12角タイプ			
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.