

品番 : EA617ZA-14

品名 : 1/2"DRx14mm ソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,270円(税抜) / 2,497円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,270円(税抜) / 2,497円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/07/03 03:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0388ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 50-14 |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 14 |
| ソケット奥内径(d3; mm) | 13 | ソケット部外径(d1; mm) | 19.9 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1; mm) | 13 | 差込部外径(d2; mm) | 22.7 |
| 最大奥行き(t2; mm) | 20.5 | 重量(g) | 60 |
| 全長(L; mm) | 38 | | |
| 12角タイプ | | | |
| 手締めの際に便利な側面ローレット加工 | | | |
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.