品番: EA617ZA-14

品名: 1/2"DRx14mm ソケット



販売価格	2,280円 (税抜)/ 2,508円(税込)				
カタログ価 格	2,280円(税抜)/2,508円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/20 00:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0395ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-14
差込角	1/2"	対辺(mm)	14
ソケット奥内径(d3; mm)	13	ソケット部外径(d1; mm)	19.9
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	13	差込部外径(d2;mm)	22.7
最大奥行き(t2;mm)	20.5	重量(g)	60
全長(L;mm)	38		

12角タイプ

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.