

品番 : EA617ZA-17

品名 : 1/2"DRx17mm ソケット



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/24 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-17
差込角	1/2"	対辺(mm)	17
全長(L;mm)	38	重量(g)	66
最大奥行き(t2;mm)	19.6	差込部外径(d2;mm)	23
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	15	ソケット部外径(d1;mm)	24
ソケット奥内径(d3;mm)	15.2		
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.