


品番 : EA617ZA-19

品名 : 1/2"DRx19mm ソケット



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/07/03 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-19
差込角	1/2"	対辺(mm)	19
ソケット奥内径(d3; mm)	18	ソケット部外径(d1; mm)	26.2
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	16	差込部外径(d2; mm)	25
最大奥行き(t2; mm)	21.7	重量(g)	78
全長(L; mm)	38		
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
12角タイプ			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.