品番: EA617ZA-22

品名: 1/2"DRx22mm ソケット



販売価格	<b>2,620円</b> (税抜)/ 2,882円(税込)				
カタログ価 格	2,620円(税抜)/2,882円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/11/20 00:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0395ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-22
差込角	1/2"	対辺(mm)	22
全長(L;mm)	42	重量(g)	113
差込部外径(d2;mm)	26	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	16.5
ソケット部外径(d1; mm)	29.7	ソケット奥内径(d3; mm)	21

## 12角タイプ

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

手締めの際に便利な側面ローレット加工

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.