

品番：EA617ZA-23

品名：1/2"DRx23mm ソケット



販売価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
カタログ価格	3,130円(税抜) / 3,443円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/03 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-23
差込角	1/2"	対辺(mm)	23
ソケット奥内径(d3; mm)	20	ソケット部外径(d1; mm)	30.7
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	18	差込部外径(d2; mm)	26
最大奥行き(t2; mm)	25.4	重量(g)	114
全長(L; mm)	42		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.