品番: EA617ZA-27

品名: 1/2"DRx27mm ソケット



販売価格	3,600円 (税抜)/3,960円(税込)				
カタログ価 格	3,600円(税抜)/3,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 00:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0395ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-27
差込角	1/2"	対辺(mm)	27
全長(L;mm)	45	重量(g)	150
最大奥行き(t2;mm)	27	差込部外径(d2;mm)	26
ソケット部外径(d1; mm)	36.2	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	19.5
ソケット奥内径(d3; mm)	24		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.