


品番：EA617ZA-28

品名：1/2"DRx28mm ソケット



販売価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
カタログ価格	4,090円(税抜) / 4,499円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-28
差込角	1/2"	対辺(mm)	28
ソケット奥内径(d3; mm)	25	ソケット部外径(d1; mm)	37.4
ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	19.5	差込部外径(d2; mm)	27
最大奥行き(t2; mm)	26.7	重量(g)	158
全長(L; mm)	45		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

12角タイプ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.