

品番 : EA617ZA-31

品名 : 1/2"DRx31mm ソケット



販売価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
カタログ価格	5,120円(税抜) / 5,632円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-31
差込角	1/2"	対辺	31mm
全長(L;mm)	47	重量(g)	215
最大奥行き(t2;mm)	27.9	差込部外径(d2;mm)	28
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	22	ソケット部外径(d1;mm)	42.2
ソケット奥内径(d3;mm)	28		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.