品番: EA617ZA-32

品名: 1/2"DRx32mm ソケット



販売価格	<b>3,890円</b> (税抜)/4,279円(税込)				
カタログ価 格	3,890円(税抜)/4,279円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>7</b> (2025/11/20 01:31現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0395ページ				











## 仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	50-32
差込角	1/2"	対辺(mm)	32
ソケット奥内径(d3; mm)	29	ソケット部外径(d1; mm)	42.2
ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	22	差込部外径(d2;mm)	28
最大奥行き(t2;mm)	27.6	重量(g)	189
全長(L;mm)	47		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

12角タイプ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.