

品番 : EA617ZA-8

品名 : 1/2"DRx 8mm ソケット



販売価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
カタログ価格	2,410円(税抜) / 2,651円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50-8
差込角	1/2"	対辺(mm)	8
重量(g)	56	ソケット奥内径(d3; mm)	7
ソケット部外径(d1; mm)	13	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	9
最大奥行き(t2; mm)	22	全長(L; mm)	38
差込部外径(d2; mm)	22		

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット

12角タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.