

品番 : EA617ZB-16

品名 : 1/2"DRx1.3/16" ソケット



販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 23:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-1.3/16
差込角	1/2"	対辺	1-3/16"
全長(L;mm)	45	重量(g)	178
ソケット部外径(d1; mm)	39	差込部外径(d2;mm)	28
ソケット奥内径(d3; mm)	28	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	20.5
最大奥行き(t2;mm)	25.9		
12角タイプ			
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.