

品番 : EA617ZB-18

品名 : 1/2"DRx1.5/16" ソケット



販売価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
カタログ価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 23:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-1.5/16
差込角	1/2"	対辺(インチ)	1-5/16
全長(L;mm)	47	重量(g)	170
ソケット部外径(d1; mm)	41.8	差込部外径(d2;mm)	28
ソケット奥内径(d3; mm)	32.1	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	22
最大奥行き(t2;mm)	26.7		
12角タイプ			
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.