品番: EA617ZB-2

品名: 1/2"DRx 7/16" ソケット



販売価格	2,280円 (税抜)/ 2,508円(税込)				
カタログ価格	2,280円(税抜)/2,508円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 20:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0395ページ				











仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	50A-7/16			
差込角	1/2"	対辺	7/16"			
手締めの際に便利な側面ローレット加工						
12角タイプ						
ソケット奥内径(d3; mm)	9.9					
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"DRソケット						
ソケット部外径(d1; mm)	16.3	ボルト接触部内面奥行 き(t1;mm)	9			
差込部外径(d2;mm)	22	最大奥行き(t2;mm)	22			
重量(g)	59	全長(L;mm)	38			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.