


品番 : EA617ZB-5

品名 : 1/2"DRx19/32" ソケット



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-19/32
差込角	1/2"	対辺	19/32"
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
12角タイプ			
ソケット奥内径(d3; mm)	13.5		
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			
ソケット部外径(d1; mm)	21.3	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13.5
差込部外径(d2; mm)	22.7	最大奥行き(t2; mm)	20.1
重量(g)	61	全長(L; mm)	38

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.