


品番 : EA617ZB-6

品名 : 1/2"DRx 5/8" ソケット



販売価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
カタログ価格	2,380円(税抜) / 2,618円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/23 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-5/8
差込角	1/2"	対辺	5/8"
手締めの際に便利な側面ローレット加工			
12角タイプ			
ソケット奥内径(d3; mm)	15		
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット			
ソケット部外径(d1; mm)	22.4	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13.5
差込部外径(d2; mm)	23.7	最大奥行き(t2; mm)	19.6
重量(g)	62	全長(L; mm)	38

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.