


品番：EA617ZB-9

品名：1/2"DRx25/32" ソケット



販売価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜) / 3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 23:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	50A-25/32
差込角	1/2"	対辺	25/32"
ソケット部外径(d1; mm)	27	差込部外径(d2; mm)	25
ソケット奥内径(d3; mm)	18.6	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	16
最大奥行き(t2; mm)	24.6	全長(L; mm)	41
重量(g)	90		

12角タイプ

手締めの際に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" DRソケット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.