

品番 : EA617ZC-13

品名 : 1/2"DRx13mm ソケット



販売価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
カタログ価格	2,020円(税抜) / 2,222円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/05 00:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



#### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	52-13
差込角	1/2"	対辺(mm)	13
ソケット部外径(d1; mm)	18.3	差込部外径(d2; mm)	22
ソケット奥内径(d3; mm)	12	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	13
最大奥行き(t2; mm)	22	全長(L; mm)	38
重量(g)	51		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

#### 代替品

	品番	EA617ZA-13
	コメント	同サイズ 12角

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.