


品番：EA617ZC-8

品名：1/2"DRx 8mm ソケット



販売価格	2,390円(税抜) / 2,629円(税込)		
カタログ価格	2,390円(税抜) / 2,629円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/23 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	52-8
差込角	1/2"	対辺(mm)	8
全長(L;mm)	38	重量(g)	56
ソケット部外径(d1; mm)	13	差込部外径(d2;mm)	22
ソケット奥内径(d3; mm)	7	ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)	9
最大奥行き(t2;mm)	22		

6角タイプ。

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQソケット

代替品

	品番	EA617ZA-8
	コメント	同サイズ 12角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.