


品番 : EA617ZE-16

品名 : 1/2"DRx16mm ディープソケット



販売価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
カタログ価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/08 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0388ページ		



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	51-16
差込角	1/2"	ソケット部外径(d1; mm)	22.4
対辺(mm)	16	差込部外径(d2; mm)	23.7
ソケット奥内径(d3; mm)	15	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	35
最大奥行き(t2; mm)	64.6	全長(L; mm)	83
重量(g)	145		

12角タイプ

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQディープソケット。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.