


品番 : EA617ZE-19

品名 : 1/2"DRx19mm ディープソケット



販売価格	5,780円(税抜) / 6,358円(税込)		
カタログ価格	5,780円(税抜) / 6,358円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/22 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0395ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	51-19
差込角	1/2"	対辺(mm)	19
ソケット部外径(d1; mm)	26.2	差込部外径(d2; mm)	25
ソケット奥内径(d3; mm)	18	ボルト接触部内面奥行き(t1; mm)	35
最大奥行き(t2; mm)	66.7	全長(L; mm)	83
重量(g)	186		

12角タイプ

手締め時に便利な側面ローレット加工

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2" SQディープソケット。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.